

**Weidmüller** **stripax® plus -kuorinta- ja puristuspihdit****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729493
GTIN	4008190067267
Tuoteluokka	73H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin. Sisäänrakennetut puristusasemat, joissa säilytystila liitinholkeille (nauhatavara, integroitu kahvaan).

**Etu:**

Kaapelin **leikkaus** ja **kuorinta** sekä liitinholkin **puristus yhdellä työkalulla**, ilman aikaa vievää työkalujen vaihtoa.

**Käyttö:**

Pienien sarjojen kaapelointi- ja asennustyöt (esim. kytkentäkaapissa).

**Erikoistarvike:**

Kaapeliholkkisarjat à 500 kpl (10 nauhaa à 50 kpl) nro 729497, koot 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

**Huomautus:**

Käyttöön sopivat vain Weidmüllerin liitinholkkinauhat nro 729497. Liitinholkkirullatavaran käyttö saattaa aiheuttaa vikoja.

Kokonaispituus: 210 mm

johdinpoikkipinnoille: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	210 mm
johdinpoikkipinnoille	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	Stripax Plus 2.5

Tuotetyyppi

Puristuspihdit

## Tarvikkeet

Liitinholkkisetti johdinpoikkipinnoille 0,75 mm <sup>2</sup>	729497 0,75
Liitinholkkisetti johdinpoikkipinnoille 0,5 mm <sup>2</sup>	729497 0,5
Liitinholkkisetti johdinpoikkipinnoille 1,0 mm <sup>2</sup>	729497 1,0
Liitinholkkisetti johdinpoikkipinnoille 1,5 mm <sup>2</sup>	729497 1,5
Liitinholkkisetti johdinpoikkipinnoille 2,5 mm <sup>2</sup>	729497 2,5