



Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	668300 4
GTIN	4013288017765
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Käyttö:

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille DIN 7962 lehti 1 -standardin mukaisten ristipääruuvien ruuvaamiseen (myös Phillips Recess)

Ruuveille, joiden Ø on: 7,3 – 12,7 mm

Terän pituus: 200 mm

Kokonaispituus: 317 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 16 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	317 mm
Terän pituus	200 mm
Ristikantakoko	4
Kuusikulmainen apuvääntökanta	16 mm
Ruuveille, joiden Ø on	7,3 – 12,7 mm
Valmistajamerkintä	917 SPH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

