



Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 1
GTIN	4013288004031
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: 2,1 – 3 mm

Terän pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 178 mm

Teränkärki: Lasertip

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	1
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Terän pituus	80 mm
Teränkärki	Lasertip
Kokonaispituus	178 mm
Valmistajamerkintä	355 PZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

