



## Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668260 0
GTIN	4013288003591
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Wera Lasertip-terä** runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: – 2 mm

Terän pituus: 60 mm

Kokonaispituus: 141 mm

Teränkärki: musta

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	60 mm
Ristikantakoko	0
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	141 mm
Ruuveille, joiden Ø on	– 2 mm
Valmistajamerkintä	350 PH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

