



## Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 2
GTIN	4013288004055
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Wera Lasertip-terä** runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: 3,1 – 5,2 mm

Terän pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Teränkärki: Lasertip

### Tekninen kuvaus

Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	205 mm
Teränkärki	Lasertip
Ristikantakoko	2
Valmistajamerkintä	355 PZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

