



## Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668260 1
GTIN	4013288191168
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Wera Lasertip-terä** runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: 2,1 – 3 mm

Terän pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 178 mm

Teränkärki: Lasertip

### Tekninen kuvaus

Teränkärki	Lasertip
Kokonaispituus	178 mm
Ristikantakoko	1
Terän pituus	80 mm
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Valmistajamerkintä	350 PH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

