



## Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ristikantakoko: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668380 3
GTIN	7610733064502
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	150 mm
Ruuveille, joiden Ø on	5,3–7,2 mm
Ristikantakoko	3
Kokonaispituus	270 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

