



Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	668260 2
GTIN	4013288003638
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkeli-pinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: 3,1 – 5,2 mm

Terän pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Teränkärki: Lasertip

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Terän pituus	100 mm
Teränkärki	Lasertip
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Kokonaispituus	205 mm
Valmistajamerkintä	350 PH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

