



Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668381 3
GTIN	7610733064519
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. **Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668380: koot 1; 2; 3

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	3
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 1	668380 1
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 3	668380 3
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 2	668380 2