



## Asennuspihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	728787 200
GTIN	4003773075097
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Monitoimipihdit sähköasennuksiin, ruuvattu nivel takaa pihdin tarkan ja huojumattoman käynnin.

- **Tarttuu litteisiin ja pyöreisiin materiaaleihin.**
- **Lankojen ja kuparijohtojen taivutus.**
- **Rappauksen alla olevien rasioiden purseenpoisto ja avennus.**
- **Kuparikaapeleiden katkaisu  $\varnothing$  15 mm asti ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Kuparikaapeleiden kuorinta  $0,75 - 1,5 \text{ mm}^2$  ja  $2,5 \text{ mm}^2$ .**
- **Liitinholkkien puristus  $0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$ .**

Kahvoissa tarttumakuoret, **enint. 1000 V, eristys DIN EN 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.**

#### Raaka-aine:

Erikoistyökäsitelystä, pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret.

### Tekninen kuvaus

Katkaisu $\varnothing$ asti	15 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Johdinten $\varnothing$ :n kuorintaan	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
Johdinten $\varnothing$ :n kuorintaan	$2,5 \text{ mm}^2$
Liitinholkeille	$0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
Paino	280 g

nivel	ruuvattu
aukaisujousella	ei
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit