



## Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm<sup>2</sup>



### Tilaustiedot

Tilausnumero	729450 16
GTIN	4049002104251
Tuoteluokka	73T

### Kuvaus

#### Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Pihdit mustattu, leuat kromattu

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, jossa synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-normin mukainen **nelikulmapuristus** = ihanteelliset kontaktipinnat.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
johdinpoikkipinnoille	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Standardi	DIN 46228
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Puristuspihdit