



Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva, Ristikantakoko: 2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668450 2 |
| GTIN | 4045197372444 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. **Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä** kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 3,1 – 5,2 mm

Terän pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 10 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm |
| Terän pituus | 100 mm |
| Kokonaispituus | 205 mm |
| Ristikantakoko | 2 |
| Ruuveille, joiden Ø on | 3,1 – 5,2 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |