



Ruuvitaltta "Stainless" Pozidriv-ruuveille, terä ruostumatonta terästä, Ristikantakoko: 3



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668290 3 |
| GTIN | 4013288107466 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip®-terä, jaloterästä, **mikrokarhennettu kärki** (koosta 1 alkaen).

Raaka-aine: INOX

Ruuveille, joiden Ø on: 5,3 – 7,2 mm

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 262 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|----------------------|
| Ristikantakoko | 3 |
| Terän pituus | 150 mm |
| Ruuveille, joiden Ø on | 5,3 – 7,2 mm |
| Kokonaispituus | 262 mm |
| Valmistajamerkintä | 3355 PZ |
| Raaka-aine | INOX |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |

