



Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva, Ristikantakoko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668450 3
GTIN	4045197372451
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovuupuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. **Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä** kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 5,3–7,2 mm

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 269 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 13 mm

Tekninen kuvaus

Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Ruuveille, joiden Ø on	5,3–7,2 mm
Kokonaispituus	269 mm
Ristikantakoko	3
Terän pituus	150 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille