



## Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 100g



### Tilaustiedot

Tilausnumero	750100 100
GTIN	4016134501845
Tuoteluokka	73V

### Kuvaus

**Malli:**

**Hikkoripuuvarsi**, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Koosta 200 alkaen varressa terässuojaholkki.

**Standardi:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 752200, koko 50 nrolla 751700 250 ja koko 100 nrolla 751700 260.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 750110

### Tekninen kuvaus

Varren pituus	260 mm
Paino ilman vartta	100 g
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

Vasaranvarsi Varren pituus 260 mm

751700 260