



Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva, Ristikantakoko: 4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668450 4 |
| GTIN | 4045197372468 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. **Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä** kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 7,3 – 12,7 mm

Terän pituus: 200 mm

Kokonaispituus: 334 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 17 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Terän pituus | 200 mm |
| Kuusikulmainen apuvääntökanta | 17 mm |
| Ruuveille, joiden Ø on | 7,3 – 12,7 mm |
| Ristikantakoko | 4 |
| Kokonaispituus | 334 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |