



Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 200g



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 750100 200 |
| GTIN | 4016134506659 |
| Tuoteluokka | 73V |

Kuvaus

Malli:

Hikkoripuuvartsi, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Koosta 200 alkaen varressa terässuojaholkki.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistytökaluterästä.

Varaosa:

Varavartsi on saatavilla nrolla 752200, koko 50 nrolla 751700 250 ja koko 100 nrolla 751700 260.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------|
| Varren pituus | 280 mm |
| Paino ilman vartta | 200 g |
| Tuotetyyppi | Vasara |

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, rengaskiila Varren pituus 280 mm

752200 280