

LOCTITE**Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 2701_EGFD**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Sopii hyvin käytettäväksi passiivisilla pinnoilla, joita ovat esim. runsasseosteiset CrNi-teräkset.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 2701
Pienin irtoamislujuus	38 Nm

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Kierrekoolle M enint.	M20
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	galvanisoidut pinnat
Muoto	nestemäinen
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys valmistuspäivästä	17 kk
leimahduslämpötila	93 °C
Väri	vihreä
Täyttö	50 ml
Ominaisuudet	irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
Toimintalujuus vastaa	6 h
Kosketuslujuusaika	10 min
Dynaaminen viskositeetti	500 - 900 mPas
Purkaminen	raskas
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

