

LOCTITE**Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 222_EGFD**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Kevyesti tarttuva, helposti irrotettava, sopii kaikille metalleille ja passiivisille materiaaleille.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 222
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki

Kierrekoolle M enint.	M36
Pienin irtoamislujuus	6 Nm
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
soveltuu materiaalille	Metalli
Ominaisuudet	tiksotrooppinen
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	estää kiinnileikkautumisen
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Muoto	nestemäinen
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
leimahduslämpötila	100 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
Väri	violetti
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Täyttö	50 ml
Toimintalujuus vastaa	6 h
Kosketuslujuus aika	15 min
Dynaaminen viskositeetti	900 - 1500 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tiheys	1,08 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus