



Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 300g



Tilaustiedot

Tilausnumero	750100 300
GTIN	4016134506666
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Hikkoripuuvarsi, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Koosta 200 alkaen varressa terässuojaholkki.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752200, koko 50 nrolla 751700 250 ja koko 100 nrolla 751700 260.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

Paino ilman vartta	300 g
Varren pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, rengaskiila Varren pituus 300 mm

752200 300