



Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	668600 2
GTIN	4013288148711
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	205 mm
Teränkärki	Lasertip
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Ristikantakoko	2
Valmistajamerkintä	162 i PH VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

