



Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 600g



Tilaustiedot

Tilausnumero	750100 600
GTIN	4016134506697
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Hikkoripuuvarsi, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Koosta 200 alkaen varressa terässuojaholkki.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752200, koko 50 nrolla 751700 250 ja koko 100 nrolla 751700 260.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

Paino ilman vartta	600 g
Varren pituus	330 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, rengaskiila Varren pituus 330 mm

752200 330