

RIDGID**Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille****Tilaustiedot**

Tilausnumero	819475
GTIN	95691318039
Tuoteluokka	83R

Kuvaus**Malli:**

Vankka rakenne korkeimpia vaatimuksia ja tarkkaa leikkuuta varten 6 tai 12 ohjainrullan avulla. Työskentely sujuu nopeasti ja vaivatta **kuulalaakeroitujen ohjainrullien ja leikkuuterän ansiosta**. Sisältää varaleikkuuterän.

Käyttö:

Erytisesti VA- ja sinkittyjen C-teräsputkien erottamiseen (seinän paksuus enint. 3 mm), myös alumiini- ja kupariputkille.

Leikkuukiekon Ø: 22 mm

Leikkuukiekon leveys: 8 mm

Leikkuukiekon reikä: 8 mm

Putken ulko-Ø: 6 - 65 mm

Tekninen kuvaus

Leikkuukiekon reikä	8 mm
Leikkuukiekon Ø	22 mm
Leikkuukiekon leveys	8 mm
Putken ulko-Ø	6 - 65 mm
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Kuulalaakerirullasarja 6 osaa	819479
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54E mm	814920 54E
Vaihtoleikkuuteräsarja, 2-osainen	819480
Telapulttisarja 2 osaa	819478
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54 mm	814920 54
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Pyöräpultit	819477