



Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 1500g



Tilaustiedot

Tilausnumero	750100 1500
GTIN	4016134506727
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Hikkoripuuvarsi, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Koosta 200 alkaen varressa terässuojaholkki.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752200, koko 50 nrolla 751700 250 ja koko 100 nrolla 751700 260.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

Varren pituus	380 mm
Paino ilman vartta	1500 g
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi, rengaskiila Varren pituus 380 mm

752200 380