

PICARD**Lukkosepän vasara SecuTec®, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 2000g****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 750115 2000 |
| GTIN | 4016671028010 |
| Tuoteluokka | 76D |

Kuvaus**Malli:****Hikkoripuuvarsi**, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Turvavasara SecuTec®, jossa teräksinen suojaholkki ja kaulus ja varmennus **PICARD-kiilaruuvilla** (vasaran pään muovautumisarvot ylittävät moninkertaisesti DIN-normit).**Standardi:**Hammerkopf nach **DIN 1041**.**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 751680.

Huomautus:**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositeltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------|
| Varren pituus | 400 mm |
| Paino ilman vartta | 2000 g |
| Tuotetyyppi | Vasara |

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi SecuTec®, varrensuojaholkki ja
kiilaruuvi Varren pituus 400 mm

751680 400