



Pienikokoiset putkileikkurit



Tilastiedot

Tilausnumero	818500
GTIN	4018754035885
Tuoteluokka	83A

Kuvaus

Malli:

Runko muottiintaottua erikoisterästä, kromattu. Leveät ohjainrullat tarkkakulmaiseen katkaisuun. Helposti kiertyvä kararuuvi leikkuu-Ø:n säätämistä varten. Kahvassa on sisäänrakennettu putkensisusjyrsin.

Käyttö:

Kupari-, alumiini-, messinki- ja kovamuoviputkien sekä ohutseinäisten teräs- / INOX-putkien katkaisemiseen.

Varaosat:

Leikkuuterän varapultit nro 818700, vararulla nro 818800.

Leikkuukieken Ø: 20 mm

Leikkuukieken leveys: 6 mm

Leikkuukieken reikä: 4,8 mm

Putken ulko-Ø: 3 - 35 mm

Tekninen kuvaus

Leikkuukieken leveys	6 mm
Leikkuukieken Ø	20 mm
Leikkuukieken reikä	4,8 mm
Putken ulko-Ø	3 - 35 mm

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Rulla	818800
Varaterä	818600
Telapultit	818700