

**Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Oikea, Tyyppi: SET09****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

**Toimituksen sisältö:**

Muovikotelossa.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	S16Q SCLCR09
ISO-koodi pidin	S20R SCLCR09
ISO-koodi pidin	S25R SCLCR09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	28 mm

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10,7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500