

Garant**Pieni putkileikkuri yleiskäyttöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	818100
GTIN	4045197595638
Tuoteluokka	81C

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vankka malli vaativaan käyttöön. Siisti ja luotettava leikkujälki 4 vierekkäin asennetun ohjauksellisen ansiosta.

Magnesiumpainevalettu runko. Sis. vaihtoleikkuuterän nro 818110.

Etu:

Pitkä käyttöikä **TiN-pinnoitetun** leikkuuterän ansiosta. Voimaa säästävät ja työtä helpottavat:

- **Ergonominen kahva**
- **Kevyt rakenne**
- **Neulalaakeroidut ohjainrullat ja leikkuuterä**
- **Irrotettava käsikäyttöinen purseenpoistin, jossa TiN-pinnoitettu S20-terä.**

Käyttö:

Voidaan käyttää RST-teräs-, alumiini-, messinki- ja kupariputkien katkaisuun.

Tekninen kuvaus

Leikkuukieken reikä	4,85 mm
Leikkuukieken Ø	19 mm
Leikkuukieken leveys	6,2 mm
Putken ulko-Ø	3 - 35 mm
Paino	335 g
Pituus	165 mm

Leveys	65 mm
Korkeus	40 mm
Ohjauseurujen lukumäärä	4
Leikkuukiekkujen lukumäärä	1
sopii putkimateriaalille	messinki
sopii putkimateriaalille	Kupari
sopii putkimateriaalille	VA
sopii putkimateriaalille	alumiini
räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Pyöräpultit	819630
Varaterä	818110
Ohjauseuravalikoima, neulalaakerit 16 osaa	818025