

Garant**Putkileikkuri yleiskäyttöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	818150
GTIN	4045197595645
Tuoteluokka	81C

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vankka malli vaativaan käyttöön. Siisti ja luotettava leikkujälki 4 vierekkäin asennetun ohjausrullan ansiosta.

Alumiinipainevalettu runko. Karan pikasäätö räikkäperiaatteella ja palautusjousen avulla. Sis. vaihtoleikkuuterän nro 818110.

Etu:

Pitkä käyttöikä **TiN-pinnoitetun** leikkuuterän ansiosta. Voimaa säästävät ja työtä helpottavat:

- **Ergonominen kahva**
- **Kevyt rakenne**
- **Neulalaakeroidut ohjainrullat ja leikkuuterä**
- **Irrotettava käsikäyttöinen purseenpoistin, jossa TiN-pinnoitettu S20-terä.**

Käyttö:

Voidaan käyttää RST-teräs-, alumiini-, messinki- ja kupariputkien katkaisuun.

Tekninen kuvaus

Putken ulko-Ø	6 - 76 mm
Leikkuukiekon leveys	6,2 mm
Leikkuukiekon reikä	4,85 mm
Leikkuukiekon Ø	19 mm
Paino	880 g
Pituus	245 - 325 mm

Korkeus	40 mm
Leveys	100 mm
Ohjaustrullien lukumäärä	4
Leikkuukiekkojen lukumäärä	1
sopii putkimateriaalille	messinki
sopii putkimateriaalille	Kupari
sopii putkimateriaalille	VA
sopii putkimateriaalille	alumiini
räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54 mm	814920 54
Varaterä	818110
Pyöräpultit	819630
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54E mm	814920 54E
Ohjaustrullavalikoima, neulalaakerit16 osaa	818035