



## Sähköasentajan ruuvitalttasarja Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668610 3
GTIN	4013288101983
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

#### Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668600: koot 1; 2; 3

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	3
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 3	668600 3
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 4	668600 4
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 0	668600 0