



Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	668710 4
GTIN	4013288102027
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668700: koot 1; 2; 3; 4

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	4
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 0	668700 0
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668700 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668700 1
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 4	668700 4
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 3	668700 3