



Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668620 1
GTIN	4013288160140
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä, sinkkifosfatointi.

Pienempi terän Ø ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jouselementtejä varten (terän Ø = eristeen Ø terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	1
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Kokonaispituus	178 mm
Terän pituus	80 mm
Valmistajamerkintä	162 iS
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

