



## Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668700 2
GTIN	4013288191137
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Teränkärki	Lasertip
Kokonaispituus	205 mm
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Valmistajamerkintä	165 i PZ VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

