

ROLLER**Kierteityssorkka Central, mukana peltikotelo, Tyyppi: 1/2-114****Tilaustiedot**

Tilausnumero	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Tuoteluokka	84B

Kuvaus**Malli:**

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännettyin leikkuuleuin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. **Pään pieni Ø mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

Sopii:

Whitworth-putkikierteille, DIN EN 10226, **kartiomainen 1:16.**

Sisältö:

sopivat kierteityspäät, jokaista 1 kpl
(Whitworth-putkikierteille): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuumaa,
Räikkävarsi: 1 kpl

Huomautus:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:

- **räikkävarsi nro 820600**
- **teräspeltipakki nro 820620**
- **leikkuripäät leukoineen nro 820650 sekä varaleuat nro 820670.**

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

Tekninen kuvaus

Räikkävarsien lukumäärä	1
putkikierteiden leikkuupää Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuuma
Standardi	DIN EN 10226
Pakkaus	teräspeltipakki
Tuotetyyppi	Kierteityssorkka

Tarvikkeet

Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1/2	820650 R1/2
Kantolaukku teräspeltiä kierteityssorkalle "Central" Tyyppi C1.1/4	820620 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/4	820650 R3/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/4	820650 R1.1/4
Räikkävärsi "Central" Tyyppi C1.1/4	820600 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1	820650 R1