

ROLLER**Kierteityssorkka Central, mukana peltikotelo, Tyyppi: 3/8-114****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 820300 3/8-114 |
| GTIN | 4044942047477 |
| Tuoteluokka | 84B |

Kuvaus**Malli:**

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikköpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännettyin leikkuuleuin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. **Pään pieni Ø mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

Sopii:

Whitworth-putkikierteille, DIN EN 10226, **kartiomainen 1:16.**

Sisältö:

sopivat kierteityspäät, jokaista 1 kpl
(Whitworth-putkikierteille): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tuumaa
Räikkävarsi: 1 kpl

Huomautus:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:

- **räikkävarsi nro 820600**
- **teräspeltipakki nro 820620**
- **leikkuripäät leukoineen nro 820650 sekä varaleuat nro 820670.**

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| putkikierteiden leikkuupää Whithworth | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuuma |
| Räikkävarsien lukumäärä | 1 |
| Standardi | DIN EN 10226 |
| Pakkaus | teräspeltipakki |
| Tuotetyyppi | Kierteityssorkka |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1 | 820650 R1 |
| Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/4 | 820650 R1.1/4 |
| Kantolaukku teräspeltiä kierteityssorkalle "Central" Tyyppi C1.1/4 | 820620 C1.1/4 |
| Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/8 | 820650 R3/8 |
| Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/4 | 820650 R3/4 |
| Räikkävarsi "Central" Tyyppi C1.1/4 | 820600 C1.1/4 |
| Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1/2 | 820650 R1/2 |