

**ROLLER****Kierteityssorkka Central, mukana peltikotelo, Tyyppi: 1/2-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	820300 1/2-2
GTIN	4044942047521
Tuoteluokka	84B

**Kuvaus****Malli:**

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännetyin leikkuuleuin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

**Käyttö:**

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. **Pään pieni Ø mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

**Sopii:**

Whitworth-putkikierteille, DIN EN 10226, **kartiomainen 1:16.**

**Sisältö:**

sopivat kierteityspäät, jokaista 1 kpl  
(Whitworth-putkikierteille): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 tuumaa  
Räikkävarsi: 2 kpl

**Huomautus:**

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:

- räikkävarsi nro 820600
- teräspeltipakki nro 820620
- leikkuripäät leukoineen nro 820650 sekä varaleuat nro 820670.

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

## Tekninen kuvaus

putkikierteiden leikkuupää Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 tuuma
Räikkävarsien lukumäärä	2
Standardi	DIN EN 10226
Pakkaus	teräspeltipakki
Tuotetyyppi	Kierteityssorkka

## Tarvikkeet

Kantolaukku teräspeltiä kierteityssorkalle "Central" Tyyppi C2	820620 C2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/2	820650 R1.1/2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1/2	820650 R1/2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/4	820650 R3/4
Räikkävarsi "Central" Tyyppi C1.1/4	820600 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1	820650 R1
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/4	820650 R1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R2	820650 R2
Räikkävarsi "Central" Tyyppi C2	820600 C2