



Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 280Nm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 655500 280 |
| GTIN | 4580135821061 |
| Tuoteluokka | 66F |

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen ja kapearakenteinen, selkeälukuinen asteikkomittakello. Runko kokonaan terästä, kromattu; kiinteä nelikulma vaihtohylsulle.

Mittayksikkö: Nm.

Toiminto:

Saavutettu arvo luetaan työvaiheen aikana mittakellosta, kun taas loppuarvo voidaan säilyttää maksimiosoitimen avulla myöhäisempää lukemista varten.

Käyttö:

Ruuvien valvottuun kiristämiseen ja tarkastusmittauksiin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Suurin kiristysmomentti | 280 Nm |
| Paino | 1650 g |
| Näyttö | analoginen |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % |
| Kiristysuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm |
| Vääntömomenttialue | 35 - 280 Nm |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä |
| Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) |
| Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃] | 600 mm |
| Kokonaispituus L | 691 mm |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin |
| Palaute | osoittava |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Kalibrointi | O3 |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| Taittotoiminto | ei |
| Liukutoiminto | ei |
| QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei |
| Maksimiosoitin | kyllä |
| Tuotetyyppi | Momenttiavain |

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin
kivistysmomentti 400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS-kalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen
Suurin kivistysmomentti 1000/2 Nm

020040 1000/2