



## Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 12Nm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 655500 12     |
| GTIN         | 4580135821481 |
| Tuoteluokka  | 66F           |

### Kuvaus

**Malli:**

Yksivartinen ja kapearakenteinen, selkeälukuinen asteikkomittakello. Runko kokonaan terästä, kromattu; kiinteä nelikulma vaihtohylsulle.

**Mittayksikkö:** Nm.

**Toiminto:**

Saavutettu arvo luetaan työvaiheen aikana mittakellosta, kun taas loppuarvo voidaan säilyttää maksimiosoitimen avulla myöhäisempää lukemista varten.

**Käyttö:**

Ruuvien valvottuun kiristämiseen ja tarkastusmittauksiin.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

## Tekninen kuvaus

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Suurin kiristysmomentti                                                    | 12 Nm                             |
| Vääntönelikulma                                                            | 1/4 tuuma                         |
| Näyttö                                                                     | analoginen                        |
| Paino                                                                      | 330 g                             |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti                                             | ±3 %                              |
| Kiristysuunta                                                              | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva =                                                | 0,2 Nm                            |
| Vääntömomenttialue                                                         | 1,4 - 12 Nm                       |
| Liitännämuoto                                                              | vääntöneliö (räikkä)              |
| Laukaisuarvon asetus                                                       | Maksimiosoitin                    |
| Laukaisuarvon säädettävyys                                                 | Ei säädettävissä                  |
| Mittaustapa                                                                | Vääntömomentti                    |
| Palaute                                                                    | osoittava                         |
| Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L <sub>3</sub> ] | 170 mm                            |
| Kokonaispituus L                                                           | 205 mm                            |
| Lukema valittavissa                                                        | Nm                                |
| Standardi                                                                  | DIN EN ISO 6789                   |
| Kalibrointi                                                                | O3                                |
| Tarkastustodistus                                                          | Valmistajan tarkastuspöytäkirja   |
| Tiedot tallennettavissa                                                    | ei                                |
| mittaustekniikka                                                           | mekaaninen                        |
| Irrotussignaali                                                            | haptinen                          |
| Taittotoiminto                                                             | ei                                |
| Liukutoiminto                                                              | ei                                |
| QuickRelease / pikavaihtotoiminto                                          | ei                                |
| Maksimiosoitin                                                             | kyllä                             |
| Tuotetyyppi                                                                | Momenttiavain                     |

**Palvelut**

KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin  
kirstysmomentti 400/2 Nm

020030 400/2

DAkS-kalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen  
Suurin kirstysmomentti 1000/2 Nm

020040 1000/2