

CoolSpeed®**Pikakaran runko, Tyyppi: TB90****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Jäähdytysainetta (10 – 60 bar) käyttävä pikakara, nopeus jopa 75 000 kierr./min.

Käyttö:

Syöttö- ja leikkausnopeuden nosto, sopii halkaisijaltaan pienille työkaluille (varren Ø 3–6 mm). Sopii poraukseen, purseenpoistoon, kaiverrukseen ja rajoituksin myös jyrsimiseen.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	16 mm
Ulko-Ø D ₁	25,5 mm
Varren pituus L ₁	13,5 mm
Ø D ₂	25 mm
L ₂	40 mm
L ₃	70 mm
Tuotetyyppi	Pikakara