



Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa ESD, Osien määrä: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	669930 20
GTIN	4013288169662
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, **kierrettävä suojuus, nopeasti pyörivä alue** tehokkaaseen ruuvaamiseen ja **voima-alue. Pikavaihtoistukka** 4 mm:n Halfmoon-Bit-terien (nrot 669932 – 669936) tai 4 mm:n HIOS-Bit-terien kiinnitykseen. Terät laadukasta työkaluterästä. Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskennellessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Sisältö:

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl nro 669931

Urakantaterät nro 66 9932: à 1 kpl kokoa 1,5; 2; 3

Terät Phillips-ruuveille nro 669933: à 1 kpl kokoa 00; 0; 1

Kuusiokoloterät nro 66 9934: à 1 kpl kokoa 1,5; 2

Terät Torx®-ruuveille nro 669935: à 1 kpl kokoa TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Terät Torx Plus® nro 669936: à 1 kpl kokoa 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Terät Torx Plus® IPR -työkaluille reiällä: 1 kpl koko 1IPR

Tekninen kuvaus

Osien määrä	20
-------------	----

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Kuulapää
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käännettävä suojus	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 1IP	669936 1IP
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 4IP	669936 4IP
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 1,5 mm	669934 1,5
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 3IP	669936 3IP
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX5	669935 TX5
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 2IP	669936 2IP
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX6	669935 TX6
Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 1,5 mm	669932 1,5
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX1	669935 TX1
Ruuvinvääntimen pidin pikavaihtoistukalla, 4 mm:n Halfmoon-/HIOS-terille,ESD	669931
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX4	669935 TX4

Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 3 mm	669932 3
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 00	669933 00
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX3	669935 TX3
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX2	669935 TX2
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 2 mm	669934 2
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 1	669933 1
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 0	669933 0
Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 2 mm	669932 2