

Koken**Iskuväänninsarja peltilaatikossa, Sarjan sisältö: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	673000 5
GTIN	4991644215652
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Tukeva kahva, jossa on kuusiokoloistukka vaihdettavia teriä varten. Vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Irrotettavan teräistukan (5/16") ansiosta voidaan suoraan käyttää myös 1/2":n vääntönelikulmaisia vaihtokärkiä.

Varaterät - katso nro 675400 – 675470.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti tiukkaan vasaroitujen ruuvien irrottamiseen ja ruuvien erityisen tiukkaan kiristykseen.

Sisältö:

Pidin ja liitoscappale kuten nrossa 676945: 1 kpl koko 2/16

Urakantaterät: 9; 11 mm

Terät Phillips-ruuveille: koot 2; 3

Tekninen kuvaus

Osien määrä	5
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 3	675420 3
Kärki Pozidriv-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 2	675420 2
Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 3	675400 3
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX25	675470 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX40	675470 TX40
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675440 6
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675440 5
Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 4	675400 4
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675440 8
Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 2	675400 2
Kärki uraruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Terän leveys 8 mm	675460 8
Kärki Pozidriv-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 1	675420 1
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX55	675470 TX55
Kärki uraruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Terän leveys 10 mm	675460 10
Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 1	675400 1
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX50	675470 TX50
Kärki Pozidriv-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 4	675420 4
Kärki uraruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Terän leveys 12 mm	675460 12