



Sähköinen ruuvinväänninsarja Kraftform-Micro, ESD, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	669924 4/2
GTIN	4013288117663
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa pyörivä keskitinpää ja pikavääntöalue. **Terä** erikoisterästä.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttivarsi.

- **Kätevä pyörítettävä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten.**
- **Optimaalisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten.**
- **Voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten, terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.**

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Toimituksen sisältö:

6-osainen, muovipidikkeessä.

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 669900, koot 1,2; 1,5; 1,8; 2,5.

à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 669905, koot 0; 1.

Huomautus:

25-osainen ESD "Big Pack" saatavilla myymälästämme numerolla 669924 koko 25.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 1,8 mm	669900 1,8
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 1,2 mm	669900 1,2
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 1,5 mm	669900 1,5
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 0	669905 0
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 2,5 mm	669900 2,5
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 1	669905 1