



Huoltoasentajan työkalulaukku siirrettävät



Tilaustiedot

Tilausnumero	692902
GTIN	4045197375308
Tuoteluokka	62G

Kuvaus

Malli:

Iskuja, lämpötilanvaihteluita ja happeja kestävät laukun pohja- ja kansiosat on liitetty toisiinsa tukevalla alumiinikehikolla, kääntölukoilla ja vahvoilla, itselukittuvilla saranoilla. Kumilla päällystetty kantokahva.

Laukun sisustus:

1 työkalualusta, jossa on 24 pistotaskua, 12 kumipinnettä ja 1 pienosatasku etu- ja takapuolella. 1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, 6 pistotaskua ja 9 kumipinnettä kantena. Pyöräalustallinen.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen numerolukko saatavilla nrolla 692926 koko 2.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 465 mm

Sisäleveys: 352 mm

Sisäkorkeus: 215 mm

Paino: 6 kg

Tekninen kuvaus

Sisäleveys	352 mm
Paino	6 kg
Sisäpituus	465 mm

Sisäkorkeus	215 mm
Raaka-aine	PP
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
laukun kuormitettavuus	25 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Suojamatto	692800
Teleskooppivarsi	692911
Lukkosarja, sarjalukittava	692916
Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi	692770
Työkalualustasarja	692906
Numerolukkovalikoima Tyypin 2	692926 2