

Vasaranvarsi, Varren pituus: 280mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	751700 280
GTIN	4018811572803
Tuoteluokka	76D

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta – laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu. **Kaareva** muoto.

Standardi:

DIN 5111 und DIN 5112.

Sopii:

Vasarioihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Huomautus:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.

Tekninen kuvaus

Vasaroille, joiden paino on	0,2 kg
Varren pituus	280 mm
Standardi	DIN 5111
Tuotetyyppi	Varsi

Tarvikkeet

Rengaskiilarja10 osaa Ulko-Ø 9 mm	752010 9
-----------------------------------	----------