

Garant**Huoltotyökalulaukku X-ABS-muovia pyörillä, puristuspitimet****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692705
GTIN	4045197375247
Tuoteluokka	61G

Kuvaus**Malli:**

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten **lentokuljetukseen**. Pintarakenne on naarmuuntumaton, **liukumaton (kumitettu)** ja erittäin **hyvin pintoja suojaava**. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.

Sisustus kiinnityspitimineen:

- 1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jossa
- 1 työkalunpidin kantena (kuten nro 692750).
- 1 työkalualusta, jossa 2 työkalunpidintä (nro 692720).
- 1 asiakirja-alusta kiinteästi kanteen asennettuna.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 460 mm

Sisäleveys: 360 mm

Sisäkorkeus: 190 mm

Paino: 6,6 kg

Tekninen kuvaus

Sisäpituus	460 mm
Sisäkorkeus	190 mm
Sisäleveys	360 mm
Paino	6,6 kg
Raaka-aine	X-ABS
Työkalujen säilytystapa	Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus	30 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860
Lisälokerosarja 1/2 pohjakaukaloon (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukaloon (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692845
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692847
Työkalualusta ja 2 kiinnityspidintä	692720
Numerolukko-jälkiasennussarja	692755
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukaloon (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852
Suojamatto	692800
Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi	692770