



Vesitiivis laukku Explorer, Tyyppi: 2712



Tilaustiedot

Tilausnumero	692930 2712
GTIN	8024482010779
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä salkku äärimmäisen iskunkestävää muovia, täytetty stanssatulla kuutiovaahdolla. Lukittavissa riippulukolla nro 085830 - 085875. Kauttaaltaan lujat seinät takaavat kestävyuden. Painetiivis ja kemikaalinkestävä. Lämmönkestävyys -33...90 °C. Heavenly Delight -versiot, joilla on noin 30 %:n painoetu ja suurempi lujuus verrattuna aiempiin malleihin.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Herkästi vahingoittuvien osien ja laitteidensuojaamiseen, pakkaamiseen ja kuljetukseen.

Huomautus:

Monia muita kokoja, sisustusvaihtoehtoja ja tarvikkeita saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Maksimipaino pakattuna	15 kg
Ulkomitta korkeus	143 mm

Ulkomitta leveys	270 mm
Ulkomitta pituus	316 mm
Sisäleveys	200 mm
Sisäpituus	276 mm
Lukkojen lukumäärä	2
Sisäkorkeus	120 mm
Paino	1,3 kg
Tilavuus	6,6 l
IP-suojaluokka	IP 67
Laukun ominaisuus	Iskunkestävä
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä