

Garant**Huoltotyökalulaukku X-ABS-muovia pyörillä, avolokerot****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692706
GTIN	4045197375254
Tuoteluokka	61G

Kuvaus**Malli:**

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten **lentokuljetukseen**. Pintarakenne on naarmuuntumaton, **liukumaton (kumitettu)** ja erittäin **hyvin pintoja suojaava**. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.

Sisustus ommeltuine pistotaskuineen:

1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jossa

16 pistolokeroa kantena (kuten nro 692717).

1 työkalualusta, 26 pistolokeroa etu- ja takapuolella (kuten nro 692711).

1 asiakirja-alusta kiinteästi kanteen asennettuna.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 460 mm

Sisäleveys: 360 mm

Sisäkorkeus: 190 mm

Paino: 6,6 kg

Tekninen kuvaus

Paino	6,6 kg
Sisäpituus	460 mm
Sisäkorkeus	190 mm
Sisäleveys	360 mm
Raaka-aine	X-ABS
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
laukun kuormitettavuus	30 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspäidin	692847
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukaloon (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852
Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspäidin	692845
Numerolukko-jälkiasennussarja	692755
Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukaloon (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Suojamatto	692800
Lisälokerosarja 1/2 pohjakaukaloon (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi	692770