

Moukarinvarsi, kaarevamuotoinen, Varren pituus: 260mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	751900 260
GTIN	4028656485008
Tuoteluokka	76D

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta – laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu.

Standardi:

DIN 5135

Sopii:

Vasarioihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Huomautus:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	260 mm
Moukareille, joiden paino on	1 kg
Moukareille, joiden paino on	1,5 kg
Tuotetyyppi	Varsi