

Garant**Huoltoasentajan työkalulaukku pistotaskuineen, materiaali X-ABS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692790
GTIN	4045197375216
Tuoteluokka	61G

Kuvaus**Malli:**

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten **lentokuljetukseen**. Pintarakenne on naarmuuntumaton, **liukumaton (kumitettu)** ja erittäin **hyvin pintoja suojaava**. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.

Sisustus ommeltuine pistotaskuineen:

1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jonka kannessa on 6 pistolokeroa.

1 työkalualusta, jossa 14 pistolokeroa ja asiakirjalokerot etu- ja takapuolella.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 460 mm

Sisäleveys: 310 mm

Sisäkorkeus: 210 mm

Paino: 3,6 kg

Tekninen kuvaus

Paino	3,6 kg
-------	--------

Sisäleveys	310 mm
Sisäkorkeus	210 mm
Sisäpituus	460 mm
Raaka-aine	X-ABS
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
laukun kuormitettavuus	30 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspäädin	692845
Työkalualusta, 16 pistolokeroa	692712
Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukaloon (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi	692770
Työkalualusta, 26 pistolokeroa	692711
Reiällinen työkalualusta, tyhjä, pitimet ja kuminauha	692715
Asiakirja-alusta	692716
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukaloon (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852
Pohjalokero ja työkalualusta	692717
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspäädin	692847
Lisälokersarja 1/2 pohjakaukaloon (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860
Työkalualusta, 13 pistolokeroa	692713
Numerolukko-jälkiasennussarja	692755

Työkalualusta, 10 pistolokeroa	692714
Suojamatto	692800