



Vesitiivis laukku Explorer, Tyyppi: 3818



Tilaustiedot

Tilausnumero	692930 3818
GTIN	8024482008646
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä salkku äärimmäisen iskunkestävää muovia, täytetty stanssatulla kuutiovaahdolla. Lukittavissa riippulukolla nro 085830 - 085875. Kauttaaltaan lujat seinät takaavat kestävyuden. Painetiivis ja kemikaalinkestävä. Lämmönkestävyys -33...90 °C. Heavenly Delight -versiot, joilla on noin 30 %:n painoetu ja suurempi lujuus verrattuna aiempiin malleihin.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Herkästi vahingoittuvien osien ja laitteidensuojaamiseen, pakkaamiseen ja kuljetukseen.

Huomautus:

Monia muita kokoja, sisustusvaihtoehtoja ja tarvikkeita saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Sisäkorkeus	180 mm
Paino	2,75 kg

Tilavuus	18,4 l
Ulkomitta pituus	410 mm
Ulkomitta korkeus	205 mm
Sisäleveys	270 mm
Sisäpituus	380 mm
Ulkomitta leveys	340 mm
Lukkojen lukumäärä	2
Maksimipaino pakattuna	12,4 kg
IP-suojaluokka	IP 67
Laukun ominaisuus	Iskunkestävä
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä